

Изоляторы для обработки порошков серии 840

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pbf@nt-rt.ru || сайт: <https://plas-labs.nt-rt.ru/>



Новый изолятор для обработки порошков серии 840 представляет собой замкнутый перчаточный бокс с HEPA-фильтром, используемый для мелкосерийной обработки/взвешивания активных фармацевтических ингредиентов («API») в порошкообразной форме.

Наблюдаемые уровни сдерживания : <1,0 нанограмм/кубический метр с дополнительным портом Bag-In/Bag-Out (Pn: 800-BIBO/PORT)

Стандартные характеристики изолятора « Порошковая обработка »:

- Стандартная гарантия 24 месяца (не распространяется на перчатки и расходные материалы)
- Прозрачная акриловая конструкция толщиной 3/8 дюйма с толщиной 3/8 дюйма
- дно из ярко-белого акрила.
- Белые перчатки Nypalon™.
- Замкнутый цикл двойной фильтрации HEPA.
- 2 прозрачные акриловые квадратные передаточные камеры. Вход/ выход. Без газовых клапанов. Не предназначен для использования в вакууме.

В целях безопасности одновременно можно открывать только одну передаточную камеру.

Система блокировки дверей для безопасности.

- Кронштейн датчика Magnehelic™ с выключателем для вентилятора.

- Съемный верх не предусмотрен.
- Капсула HEPA с ручным шаровым клапаном.
- Магнитные блокировки на дверцах передаточной камеры.
- Одинарная закрытая электрическая розетка.
- Ионизатор рабочей станции, артикул 800-AS/SPI.
- Отчет об испытаниях на герметичность, ISO 14644-7 класс I ($T_f \leq 5 \times 10^{-4}$).

Характеристики и информация для заказа			
Модель	840-PH-10	840-PH-20	840-PH-30
Внутренние размеры (ШхГхВ)	34" x 24" x 30"	46" x 24" x 30"	59" x 24" x 30"
	860 x 610 x 760 мм	1170 x 610 x 760 мм	1500 x 610 x 760 мм
Внешние размеры (ШхГхВ)	72" x 30" x 48"	84" x 30" x 48"	97" x 30" x 48"
	1830 x 760 x 1220 мм	2130 x 760 x 1220 мм	2460 x 760 x 1220 мм
Площадь передаточной камеры (ШхГхВ)	17" x 13" x 13"	17" x 13" x 13"	17" x 13" x 13"
	430 x 330 x 330 мм	430 x 330 x 330 мм	430 x 330 x 330 мм
Открытие дверцы доступа	27" x 22" / 685 x 559 мм	27" x 22" / 685 x 559 мм	27" x 22" / 685 x 559 мм
Количество перчаток	2	2	3
Электрические	115В / 230В 50-60Гц (экспорт)	115В / 230В 50-60Гц (экспорт)	115В / 230В 50-60Гц (экспорт)
Габариты при транспортировке (в ящике)	90" x 48" x 57"	105" x 40" x 57"	99" x 42" x 59"
	2286 x 1220 x 1448 мм	2267 x 1116 x 1448 мм	2515 x 1067 x 1500 мм
Гарантия	2 года	2 года	2 года



Порт для внесения/вынесения мешка

В комплект Pn# 800-BIBO-PORT входит полипропиленовый мешок ArmorFlex размером 14" x 48" для безопасного извлечения фильтров HEPA.

Использованные фильтры HEPA всегда содержатся и никогда не выставляются за пределы изолятора. Порт для мешка имеет внешний диаметр 12" (внешний диаметр 304 мм) и выполнен из прозрачного акрила с двумя обработанными канавками для размещения мешка.

Аксессуары: BAG-IN / BAG-OUT

- 800-BIBO, порт для загрузки и выгрузки мешков.
- 800-BIBO/BAGS, дополнительные сумки.
- 800-BIBO/CRIMPER, инструмент для обжима и колпачки.
- 800-BIBO/CRIMPS, красные зажимы.

Процедура обжимного инструмента

800-BIBO/CRIMPER позволяет безопасно и надежно извлекать и герметизировать использованные HEPA-фильтры.



Антистатический ионизатор



Номер детали 800-AS-SPI

Ионизатор Anti-Static испускает чередующиеся положительные и отрицательные ионы, удаляя статику внутри перчаточного бокса. Это невоздушный антистатический нейтрализатор (без нагнетателя / без вентилятора).

800-AS-SPI идеально подходит для работы с мелкими порошками и химикатами.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	

Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +(727)345-47-04	Беларусь +(375)257-127-884	Узбекистан +998(71)205-18-59	Киргизия +996(312)96-26-47
-------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------------	----------------------------